


## Cabo de conexão com soquete

ADOAG032--S0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

## Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

## Saídas

Função elétrica

PNP

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 65

## Dados mecânicos

Peso

[g]

146,6

Materiais

TPU transparente

Material do invólucro

TPU, transparente

## Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

em operação

1 x LED, verde

## Observações

Unidades por embalagem

1 peça

# E10219



## Cabo de conexão com soquete


ADOAG032--S0005A03

### conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: interrupção



### Conexão



BK =  
BN =  
BU =

Cores dos fios :  
preto  
marrom  
azul