


Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DO T ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 80
Capacidade de carga total	[A]	4

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 4
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Função elétrica	PNP
Quantidade de saídas digitais	4
Circuito	PNP
Área de tensão DC [V]	10...30; (para PELV)
Carga de corrente máx. por saída [mA]	1000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Separado eletricamente	sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 20

Certificações / testes

EMC	EN 50295
-----	----------

Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DO T ST

Valor característico AS-i		
Perfil AS-i		S-8.0
Configuração da AS-i E/S	[hex]	8
Código ID da AS-i	[hex]	0
Certificado AS-i		01601

Dados mecânicos		
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável	
Materiais	PA; PVC	


Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
	curto-circuito	LED, vermelho

Observações		
Observações	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.	
Unidades por embalagem	1 peça	

conexão elétrica

terminais parafusados:

Conexão



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	alimentação de atuadores +24V
E-	alimentação de atuadores 0V
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4