


Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0005H08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	313,7
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------



Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0005H08

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Codificação de
cores conforme
DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	violeta
WH =	branco