




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2258

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 280
Capacidade de carga total	[A]	6
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas de relé: 4	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	18...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 3
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Entradas digitais com resistência contra curto-circuito	sim	
Saídas		
Função elétrica	AS-i	
Área de tensão DC [V]	24	
Área de tensão AC [V]	240	
Carga de corrente máx. por saída [mA]	2500	
Quantidade de saídas de relé	4	
Separado eletricamente	sim	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Proteção	IP 20	
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
Valor característico AS-i		
Perfil AS-i	S-7.0	
Configuração da AS-i E/S [hex]	7	
Código ID da AS-i [hex]	0	
Certificado AS-i	11601	
Dados mecânicos		
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável	
Dimensões [mm]	45 x 135 x 49,5	
Materiais	PA; PVC	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
Observações		
Observações	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.	
Unidades por embalagem	1 peça	




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

conexão elétrica

terminais parafusados:

Conexão



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	alimentação do sensor +24V
I-	alimentação do sensor 0V
L1	alimentação externa - (DC) / L1 (AC)
N	alimentação externa - (DC) / N (AC)
I1...I4	entrada de comutação Sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4