


AC2900



Módulo ProcessLine AS-Interface

ProcessLine 8 SB IP69K



Área de aplicação

Aplicação	áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Alimentação de tensão adicional	[V]	20...30 DC; (AUX)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-5...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-5...70
Umidade relativa do ar máx.	[%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção		IP 68; IP 69K
Grau de sujidade		2

Certificações / testes

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Dados mecânicos

Peso	[g]	613,5
Dimensões	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiais		invólucro: aço inoxidável; anel O: EPDM; Capas de proteção: PP
Material da vedação		EPDM

Conexão elétrica

Conexão do módulo	M12
-------------------	-----

Acessórios

Material incluído	tampa de proteção: 8 x M12, E70297
-------------------	------------------------------------

**Módulo ProcessLine AS-Interface**

ProcessLine 8 SB IP69K


Acessório opcional	Chave de torque:, E70390
--------------------	--------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12; codificação: A; vedação: EPDM; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm; Comprimento máx. do cabo: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

conexão elétrica - soquete

Conexão: 8 x M12; codificação: A; vedação: EPDM; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm; Comprimento máx. do cabo: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE