


E11036



Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 anel O 44 x 2 mm

Campo de aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	8
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...110
Dados mecânicos		
Peso	[g]	83,4
Dimensões	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Designação da rosca		G 1 1/4
Materiais		Adaptador: PVDF; anel de vedação: EPDM
Conexão do sensor		conexão da rosca M30 x 1,5 Rosca interna
Conexão de processo		conexão da rosca G 1 1/4 rosca externa
Notas		
Quantidade		1 peça