


# E11067



## Soquete de instalação

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 anel O



### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	4

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68

### Dados mecânicos

Peso	[g]	22,8
Rosca de instalação		PG 9
Materiais		zinco moldado sob pressão
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão

### Acessórios

Material incluído		porca: 1 x PG9
-------------------	--	----------------

### Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

# E11067



## Soquete de instalação

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

### conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão



### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul  
WH = branco