


E11315



Conector do adaptador

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 125 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	27,3
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 19
Rosca de instalação		M20
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11315



Conector do adaptador


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: ...0,6 Nm; Cilíndrico M20 Máx. torque de aperto: ...2 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo