

E11351




Jumper

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC305

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	3

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

Jumper

VDOG F030MSS00,3H03STGF040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

