




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 soquete de endereçamento



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 235
Capacidade de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	4; (bidirecional)	
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP	
Alimentação de sensor das entradas	AS-i	
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito	sim	



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Saídas		
Função elétrica	AS-i	
Quantidade de saídas digitais	4	
Circuito	PNP	
Área de tensão DC [V]	10...30; (para PELV)	
Carga de corrente máx. por saída [mA]	1000	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Separado eletricamente	sim	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Proteção	IP 00; IP 20	
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
Valor característico AS-i		
Perfil AS-i	S-7.0	
Configuração da AS-i E/S [hex]	7	
Código ID da AS-i [hex]	0	
Certificado AS-i	05001	
Dados mecânicos		
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN	
Materiais	PA; PVC	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
terminais parafusados:		
Conexão		

