




Jumper

VDOAH040MSS0005H04STGF040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Área de aplicação             |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica especial       | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone                  | sim                                                   |
| Dados elétricos               |                                                       |
| Tensão de operação [V]        | < 60 AC / < 75 DC                                     |
| Classe de proteção            | III                                                   |
| Capacidade de carga total [A] | 3                                                     |
| Condições ambientais          |                                                       |
| Temperatura ambiente [°C]     | -25...85                                              |
| Proteção                      | IP 68                                                 |
| Dados mecânicos               |                                                       |
| Materiais                     | PUR                                                   |
| Material do invólucro         | PUR                                                   |
| Material porca                | latão, niquelado                                      |
| Observações                   |                                                       |
| Unidades por embalagem        | 1 peça                                                |

## Jumper

VDOAH040MSS0005H04STGF040MSS

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



### conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

