




Jumper

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS



Campo de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Modelo	cabo de energia, codificação T	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 DC
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1077,5
Dimensões	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	velocidade de movimento	no máx. 3 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 4 Mio.

E12428



Jumper

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, preto; 4 x 1,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR

