


E12531



Cabo de conexão com soquete

ADOGA030MSS0018E03



Área de aplicação

Característica especial

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC/DC

Capacidade de carga total [A] 4; (40° C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 666

Dimensões [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E12531



Cabo de conexão com soquete


ADOGA030MSS0018E03

conexão elétrica


cabo: 18 m, PVC, amarelo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Cores dos fios :
verde
vermelho / preto
vermelho / branco