


Jumper

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso	[g]	82,1	
Materiais		PA; soquete: TPU laranja; vedação: FKM	
Material porca		latão, niquelado	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
		velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
		ciclos de curvatura	> 5 Mio.
		esforço de torção	± 180 °/m

Jumper

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - soquete


Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

