




Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso [g]	138,6								
Materiais	PA; soquete: TPU laranja; vedação: FKM								
Material porca	latão, niquelado								
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim								
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	<table> <tr> <td>raio de flexão em aplicação flexível</td><td>mín. 10 x diâmetro do cabo</td></tr> <tr> <td>velocidade de movimento</td><td>max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>ciclos de curvatura</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>esforço de torção</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²	ciclos de curvatura	> 5 Mio.	esforço de torção	± 180 °/m
raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo								
velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²								
ciclos de curvatura	> 5 Mio.								
esforço de torção	± 180 °/m								

Jumper

VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - soquete


Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

