



Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 4SB IP67



Área de aplicação

| | |
|-----------|-------------------|
| Aplicação | Montagem em campo |
|-----------|-------------------|

Dados elétricos

| | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| Tensão de operação | [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
| Capacidade de carga por módulo/slot | [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
| Alimentação de tensão adicional | [V] | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" conforme cULus) |

Condições ambientais

| | | |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...70 |
| Proteção | | IP 67 |

Certificações / testes

| | | |
|------|--------|---------------|
| EMC | | EN 50295 |
| | | IEC 61000-6-2 |
| MTTF | [anos] | 10284 |

Dados mecânicos

| | | |
|------------------|------|--|
| Peso | [g] | 152,5 |
| Tipo de montagem | | cabo plano AS-i de conexão direta |
| Dimensões | [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
| Materiais | | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |

Conexão elétrica

| | | |
|-------------------|--|------------|
| Conexão do módulo | | Cabo chato |
|-------------------|--|------------|

AC5200



Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 4SB IP67

Acessórios

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Material incluído | parte inferior |
| Acessório opcional | tampa de proteção: M12, E73004 |


Observações

| | |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

conexão elétrica

técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i; ; possível alinhar em três direções

Conexão: M12; codificação: A



| | |
|---|------------------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | tensão externa - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | tensão externa + |