




Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0010B08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Campo de aplicação		
Característica especial	Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	537,5
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		invólucro: TPU preto
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 15 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	máx. 3 m/s
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	esforço de torção	± 30 °/m

E12167



Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0010B08

Notas

Quantidade 1 peça

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, preto; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm



Conexão

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Codificação de cores conforme DIN 47100	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo