


Jumper

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

9,6...30 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

3

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 67; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

100,5

Dimensões

[mm]

10 x 10 x 31

Materiais

invólucro: TPU laranja; vedação: FKM; invólucro: Hytrel G-4774 preto

Material porca

latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

raio de flexão em aplicação flexível

mín. 10 x diâmetro do cabo

velocidade de movimento

max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

ciclos de curvatura

> 5 Mio.

esforço de torção

± 180 °/m



Jumper

VDOG F030MSS03,7H03DOGR030PLS


Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - soquete


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 3,7 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Bajonett, reto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm

