


E12316



Jumper

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
-------------------------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-20...50
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	160,6
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim

E12316



Jumper

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 7,5 x de diâmetro mínimo do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	no máx. 5,5 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 10 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Resistência máx. permitida de tração	50 N/mm ² estático 20 N/mm ² Dinâmico

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6 Nm;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 8 mm, blindado; 2 x 0,25 mm²

Conexão



GN = Cores dos fios :
verde
RD = vermelho

E12316



Jumper

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: B; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6 Nm;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

