




Cabo de conexão com soquete

ADOGH080VAS0025E08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1612,5
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Cabo de conexão com soquete

ADOGH080VAS0025E08

conexão elétrica

cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo