


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-R3



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

1200

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OOF

Alcance da fibra ótica

[mm]

400

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Peso

[g]

95,5

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

3

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-00-M-V-R3

Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone

Acessórios

Material incluído	Grampo de fixação: 2, E20103
-------------------	------------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------