


AC9240



Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 6 Saídas com aparafusamento PG



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 240
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Alimentação de sensor das entradas		AS-i / AUX
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim



Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Saídas		
Função elétrica		AS-i
Circuito		PNP
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 68
Certificações / testes		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Valor característico AS-i		
Perfil AS-i		S-0.0
Configuração da AS-i E/S	[hex]	0
Código ID da AS-i	[hex]	0
Dados mecânicos		
Materiais		PA
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
Acessórios		
Acessório opcional		prensa-cabos PG: 2 x PG9
		prensa-cabos PG: 4 x PG7
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça