


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/1,5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20492

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

45

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

45

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento

[mm]

1500

E20547



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/1,5M

Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone
Acessórios		
Material incluído		E20103
Notas		
Quantidade		1 peça