


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-MPV-M6/1,2M



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro;
Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

280

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

15

OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

15

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

84,5

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento

[mm]

1200

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Disposição de fibras



Material da fibra ótica

PMMA

E20571



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-MPV-M6/1,2M

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
	porca moleteada: 1 x M11
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça