


AL2230



Módulo IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	50
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 12	
Saídas		
Quantidade de saídas digitais	12	
Saída	PNP	
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	1800
Separado eletricamente	sim	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	



Módulo IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Revisão IO-Link	1.1
SDCI-Padrão	IEC 61131-9
Modo SIO	não
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	5,6

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70
Proteção	IP 68; IP 69K

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
MTTF [anos]	63	

Dados mecânicos

Peso [g]	314
Dimensões [mm]	26 x 59,3 x 152
Materiais	invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	Função	LED, amarelo

Acessórios

Acessório opcional	Capas de proteção M12
--------------------	-----------------------

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: M12; codificação: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

**Módulo IO-Link CompactLine**

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

conexão elétrica - IO-Link

Conexão: M12; codificação: A

**IO-Link**

1	+ 24 V DC (US)
2	não conectado
3	GND (US)
4	IO-Link

conexão elétrica - Saídas

Conexão: M12; codificação: A

**X1.0...X1.5**

1	não conectado
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	não conectado