


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 inclinável

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

100

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

560

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

300

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

49,5

Versão da sonda

inclinável

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

27

Disposição de fibras



Diâmetro interno

[mm]

2 x 1

Materiais

Bucha rosqueada: latão revestido com bronze branco

Material da fibra ótica

PMMA

Material da sonda de fibra ótica

1.4301 (aço inoxidável / 304)

E20749



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça