


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20750

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 inclinável

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance da fibra óptica

[mm]

60

OBF

Alcance da fibra óptica

[mm]

130

OO50

Alcance da fibra óptica

[mm]

160

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,038

Versão da sonda

inclinável

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

15

Disposição de fibras



Diâmetro interno

[mm]

0,5

Materiais

Bucha rosqueada: latão revestido com bronze branco

Material da fibra óptica

PMMA

Material da sonda de fibra óptica

1.4301 (aço inoxidável / 304)

Material do revestimento da fibra óptica

PE

E20751



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M3
	arruelas dentadas: 4
	Adaptador: OBF
	Adaptador: OOF
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça