


Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

**Campo de aplicação**

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

55

OBF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

110

OO50

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]

235

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso [g]

16,2

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento [mm]

cabeável

E20765



Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Disposição de fibras	⊙
Diâmetro interno [mm]	2 x 1,5
Materiais	invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M8
	Arruelas: 2
Notas	
Quantidade	1 peça