




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-R5



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

1000

ODF

Alcance da fibra ótica

[mm]

4

OMF

Alcance da fibra ótica

[mm]

800

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

196

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

5

Comprimento

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

Disposição de fibras



**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-50-V-V-R5

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios	
Material incluído	porcas de fixação: 2
	anéis de pressão: 2
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça