




## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-50-V-V-E4,7



Área de aplicação	
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Faixa de registo	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OBF; ODF; OMF
OBF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	150
ODF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	1
OMF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	175
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-58...315
Dados mecânicos	
Peso [g]	112,5
Versão da sonda	reto
Diâmetro da sonda [mm]	4,7
Comprimento [mm]	900
Disposição de fibras	Ⓢ
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)

# E20841



## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-50-V-V-E4,7

Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
---	-------------------------------

### Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------