


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

ODF; OMF

ODF

Alcance da fibra ótica

[mm]

4

OMF

Alcance da fibra ótica

[mm]

1000

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Comprimento

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

E20977



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-M5/16/2M

Observações

Unidades por embalagem

1 peça