


ANT600



Cabeça de leitura e gravação RFID HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED Estado de operação
- 2 Display do LED
- 3 Rosca de instalação: M4 profundidade máx. de inserção: 15 mm



Área de aplicação

Aplicação	detectar objetos nos equipamentos de transporte
Homologação de radiotransmissão para	EU/RED; Japão; Austrália; China; Taiwan; Índia; Cingapura; Ucrânia; Malásia; Brasil; Canadá; México; Nova Zelândia; Coreia do Sul; EUA; Vietnã
Nota sobre a aprovação de rádio	A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio pode ser encontrada em "Downloads".

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	19,2...28,8 DC; (Alimentação só via unidade de avaliação DTE10x)
Consumo de corrente [mA]	< 150
Classe de proteção	III
Frequência de operação [MHz]	13,56

Faixa de registro

Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm]	400
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm]	600
Distância para a etiqueta de ID [mm]	em relação à tag de ID E80384 : < 190
	referente ao cartão ISO E80407 : < 230

Interfaces

Interface de comunicação	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

ANT600



Cabeça de leitura e gravação RFID HF

DTRHF HLRWIDUS03

Certificações / testes		
Resistência a choques	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / choque contínuo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / choque único
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Certificado UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Fontes de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número do arquivo UL	E205959

Dados mecânicos		
Peso	[g]	450
Dimensões	[mm]	120 x 50 x 113
Materiais		PBT; PC; aço inoxidável

Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
	comunicação do dia	4 x Display do LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID

Observações	
Observações	Para distâncias para outras etiquetas de ID, consulte a ficha técnica correspondente (E803xx)
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

