


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-E3



Campo de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registo

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	310
---	-----

OKF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	40
---	----

OOF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	200
---	-----

OUF

Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	40
---	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-E3

Dados mecânicos	
Peso [g]	51,5
Versão da sonda	reto
Diâmetro da sonda [mm]	3
Comprimento [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	20; (para instalação fixa)
Disposição de fibras	⓪
Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	E20102
Notas	
Quantidade	1 peça