CR2032

Módulo E/S para máquinas móveis


R360/METAL-MODULE/I/8/O/8

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: CR2042

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

favor não utilizar mais para novos projetos.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...32 DC
Entradas/saídas		
Quantidade total de entradas e saídas		16
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 8; Quantidade de entradas analógicas: 4; Quantidade de saídas digitais: 8
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		8
Quantidade de entradas analógicas		4
Corrente da entrada analógica	[mA]	0...20
Tensão da entrada analógica	[V]	0...32
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		8

CR2032

Módulo E/S para máquinas móveis

R360/METAL-MODULE/I/8/O/8

Quantidade de saídas PWM		4
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		funções de entrada/saída
Interfaces		
Quantidade de interfaces CAN		1
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	155
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1751,3
Dimensões	[mm]	39 x 77 x 227
Notas		
Notas		favor não utilizar mais para novos projetos.
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12		