


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-E3/1M



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

320

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

200

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-E3/1M

Dados mecânicos	
Peso [g]	63
Versão da sonda	reto
Diâmetro da sonda [mm]	3
Comprimento [mm]	1000
Raio de curvatura mínimo [mm]	20; (para instalação fixa)
Disposição de fibras	⓪
Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	E20102
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça