


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

94,5

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-30-A-A-M8

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M8, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
	porca moleteada: 1 x M30
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça