


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

70

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

93

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Material incluído	Porcas sextavadas: 2 x M8, aço inoxidável
	arruelas dentadas: 2
	porca moleteada: 1 x M30
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça