




Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

D100/230VAC/WINDOW

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Área de aplicação		
Aplicação		avaliação universal de sequências de pulsos quanto à passagem acima ou abaixo do valor nominal; monitoramento da velocidade de rotação
Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 230
Tensão nominal DC	[V]	24
Tolerância da tensão nominal	[%]	10
Tolerância da tensão nominal 2	[%]	10
Frequência nominal AC	[Hz]	50...60
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 2
Saídas		
Quantidade de saídas de relé		2
Poder de corte		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste	[Imp/min]	100...1000
Precisão / desvios		
Histerese	[% de Sr]	5



Unidade de avaliação para monitoramento da velocidade de rotação

D100/230VAC/WINDOW

Repetibilidade	[% de Sr]	1
Tempos de reação		
Retardo de partida	[s]	0,5...15
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	alcance fino com o alcance do potenciômetro	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção	IP 40	
Grau de proteção dos terminais	IP 20	
Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, verde
	em operação	1 x LED, verde
conexão elétrica		
Conexão		