


Sensor de reflexão difusa de fibra ótica com conversor de seção

FT-00-P-MS



Área de aplicação

Modelo	conversor de seção
Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Aplicação	Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	420
---	-----

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	40
---	----

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	200
---	-----

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	40
---	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------



Sensor de reflexão difusa de fibra ótica com conversor de seção

FT-00-P-MS

Dados mecânicos		
Peso	[g]	60
Versão da sonda		reto
Altura da sonda	[mm]	5
Largura da sonda	[mm]	15
Comprimento da sonda	[mm]	20
Dimensões da sonda	[mm]	5 x 15 x 20
Comprimento	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		latão
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça