


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/2,5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

85

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

85

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento

[mm]

2500

Raio de curvatura mínimo

[mm]

10

Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-M4/2,5M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça