



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-R3

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20062

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

No scale drawing available

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra óptica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra óptica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

10

Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra óptica

vidro

Material da sonda de fibra óptica

alumínio

Material do revestimento da fibra óptica

PVC

Notas

Quantidade

1 peça