


Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DI5022

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	10
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Área de aplicação

Aplicação	avaliação simples de movimentos rotativos e lineares quanto ao valor nominal excedido; bloquear
-----------	---

Dados elétricos

Tensão nominal DC	[V]	10...36
Consumo de corrente	[mA]	< 3
Proteção contra inversão de polaridade		sim

Saídas

Saídas totais	1
Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	1,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA]	250
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim



Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	10
Distância de comutação ajustável		não
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste	[Imp/min]	30...3000
Precisão / desvios		
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese	[% de Sr]	5
Tempos de reação		
Retardo de partida	[s]	0
Frequência de amortecimento máx.		15000
	[Imp/min]	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		com potenciômetro
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	258,8
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		latão revestido especial; PBT
Máx. torque de aperto	[Nm]	50
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, verde



Unidade de avaliação compacta para monitoramento da velocidade de rotação

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BK = Cores dos fios :
BN = preto
BU = marrom
 azul