


DN1020



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 230
Frequência nominal AC	[Hz]	50...60
Range de tensão da entrada AC	[V]	100...240
Tensão de saída DC	[V]	24...28
Classe de proteção		I; (IEC 61140)
Proteção contra sobretensão		sim; (< 40)
Tensão de saída	[V]	ajustável
Tolerância da tensão de saída	[%]	2
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	1,3
Número de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[mV]	50
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Derivação	[W/K]	1 (60...70 °C)
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...70
Proteção		IP 20


DN1020



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[anos]	411
Dados mecânicos		
Peso	[g]	310,5
Tipo de montagem		trilho; (TH35 (EN 60715))
Dimensões	[mm]	83 x 45 x 96
Materiais		PC
Displays / elementos de operação		
Display	Função	LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
terminais da força da mola: ...2,5 mm ²		
Conexão		



- | | |
|---|------------|
| 1 | primário |
| 2 | secundário |