




Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 230
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Range de tensão da entrada AC	[V]	88...132 / 187...264
Classe de proteção		I
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	30
Retardo de prontidão	[s]	30
Tolerância da tensão de saída	[%]	2
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	5
Número de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[%]	1
Fusível	[A]	2; (instalado)
Derivação	[W/K]	1 (60...70 °C)
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 20



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Certificações / testes		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Materiais	alumínio	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
terminais: ...2.5 mm²		
Conexão		

