


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Características do produto

Resolução de imagem [px] 680 x 480

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...32 DC

Consumo de corrente [mA] < 770

Proteção contra sobretensão sim

Faixa de registro

Resolução de imagem [px] 680 x 480

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Temperatura de armazenamento [°C]	-40...125
Umidade de armazenamento [%]	< 75; (umidade relativa)
Tempo de armazenamento [MON]	24
Proteção	IP 67; (ISO 20653)

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-4	Ambiente industrial
	DIN EN 61000-6-2	Ambiente industrial
Resistência a choques		50 g
Resistência à vibrações	faixa de frequência 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Dados mecânicos

Peso [g]	1569,5
Materiais	invólucro: 1.4401 (aço inoxidável / 316)

Acessórios

Material incluído	Capas de proteção
-------------------	-------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - ..C4

Conexão: 4 x M16; codificação: A



1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

conexão elétrica - INPUT

Conexão: 1 x M16; codificação: A



1	U+
2	0 V
3	Entrada 1
4	Entrada 2
5	Entrada 3
6	Entrada 4
7	não conectado
8	não conectado

conexão elétrica - OUTPUT

Conexão: 1 x M16; codificação: A



1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	não conectado
4	não conectado