

DN2134




Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: DN4034
Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	400...500
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Tensão de entrada DC	[V]	450...820
Range de tensão da entrada AC	[V]	340...576
Tensão de saída DC	[V]	24...28
Classe de proteção		I; (IEC 61140)
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	80
Retardo de prontidão	[s]	< 80
Tensão de saída	[V]	ajustável
Tolerância da tensão de saída	[%]	2
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	20
Número de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[%]	0,1
Derivação	[W/K]	12 (60...70 °C)



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Proteção		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[anos]	58
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1810,6
Tipo de montagem		trilho; (TH35 (EN 60715))
Materiais		alumínio
Displays / elementos de operação		
Display	tensão de saída	LED, verde
	Sobrecarga	LED, vermelho
	curto-circuito	LED, vermelho pisca
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
terminais: 1,5...6 mm ²		
Conexão		
① 3 x 400...500 V AC ② 24 V DC		