




Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ASEPTEO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 orifício de purga
3 superfície de vedação

Campo de aplicação

Modelo	com porta de escape, para a instalação de LDL20x
Resistência à pressão [bar]	50
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	113,8
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Conexão do sensor	G 1 Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 38 mm

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------