




Memória de dados IO-Link

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Área de aplicação

Aplicação armazenamento de dados via IO-Link

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 50
Classe de proteção	III
Tamanho da memória [bit]	1042432
Tipo de memória	FRAM
Ciclo de leitura máx.	ilimitado
Ciclo de gravação máx.	ilimitado

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link				
Tipo de transferência	COM3 (230,4 kBaud)				
Revisão IO-Link	1.1				
SDCI-Padrão	IEC 61131-9				
Perfil	Smart Sensor: Device Identification				
Modo SIO	não				
Classe de master port exigida	A				
DeviceIDs suportados	<table> <tr> <th>Modo de operação</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1423</td></tr> </table>	Modo de operação	DeviceID	default	1423
Modo de operação	DeviceID				
default	1423				

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80
Proteção	IP 67; IP 69K

Certificações / testes

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Resistência a choques	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / não repetitivo



Memória de dados IO-Link

DSU____KQRWIOUS03

Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Certificado UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Fontes de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número do arquivo UL	E205959

Dados mecânicos

Peso	[g]	59,8
Invólucro		Retangular
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	20 x 7 x 48
Materiais		PBT; TPU; aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
	acesso à memória	1 x LED, amarelo

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

