E30390


Interface IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: ZZ1060

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 soquete USB tipo Mini-B
2 LED Estado de operação
3 24 V DC
4 LED erro / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)

CE IO-Link

Campo de aplicação		
Aplicação		parametrizar e analisar equipamentos
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	5; (funcionamento por rede: 24 V DC)
Consumo de corrente	[mA]	< 500; (funcionamento por rede: < 1000 mA)
Classe de proteção		III
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
IO-Link Master		
Tipo de transferência		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Quantidade de portas classe A		1
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...45
Proteção		IP 20
Certificações / testes		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Dados mecânicos		
Peso	[g]	572,4

E30390

Interface IO-Link

USB IO-LINK MASTER


Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, amarelo
	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	Função	1 x LED, verde
	erro	1 x LED, vermelho

Acessórios	
Material incluído	Jumper: M12, EVC176
	cabo USB
	conector com adaptador internacional
Acessório opcional	Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Notas	
Quantidade	1 peça

conexão elétrica - soquete


Conexão: M12; codificação: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	não conectado

conexão elétrica

Conexão



E30390

Interface IO-Link

USB IO-LINK MASTER

conexão elétrica - soquete

Conexão: USB

