



Adaptador de processo Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33701

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca aséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FCM 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 16

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g] 127

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Conexão do sensor Aseptoflex

Conexão de processo Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Característica da superfície
Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias

0,4 / 4

Observações

Unidades por embalagem 1 peça